


TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL



TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL® Euroseal® è una termosigillatrice compatta, ergonomica e facile da usare. Il coperchio in policarbonato trasparente consente di eseguire operazioni di sigillatura con precisione. Versatilità Lo speciale porta-rotolo brevettato è regolabile in altezza e profondità e può essere appeso a parete (è necessario il kit opzionale) in base alle esigenze specifiche dell'ambiente di lavoro. Praticità Il piano di appoggio integrato facilita il processo di sigillatura e crea un ambiente di lavoro più spazioso e pratico. Sicurezza Sistema di bloccaggio antiritorno e antibruciature, unito a segnali acustici e luminosi durante l'uso. Robustezza Materiali evoluti e leggeri, resistenti all'usura più intensa. Conforme a UNI EN 868-5 e EN ISO 11607-2. Manuale multilingue: GB, IT. Manuale disponibile in forma di codice QR in: FR, ES, PT, DE, CZ, SE, TR, RU.

Dimensioni sigillatura: 12x310 mm Temperatura sigillatura: 170-200°C Dimensioni - peso: 456x390xh 315/420* mm - 7,1 kg Alimentazione: 200-240 V; 50/60 Hz, 100W *Con porta-rotolo esteso (porta-rotolo doppio)