

## ECG D-HEART 8/12 CANALI



D-Heart è un ECG a 8 o 12 canali per smartphone, che consente di acquisire in 12 secondi tracce ECG in qualsiasi luogo e condizione.

- disegnato per tutti gli utenti, non occorre nessun background medico
- affidabile clinicamente come un ECG ospedaliero
- sistemi certificati per ottenere risultati perfetti
- risultati condivisibili con il proprio cardiologo
- servizio di telecardiologia 24/24 per 7 giorni, con sottoscrizione
- ricaricabile ad induzione direttamente dalla custodia.

Fornito con cordini, 60 elettrodi monouso, cavo per gli elettrodi, custodia con incorporato l'alimentatore e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabo).

Prodotto in Italia.

Quattro semplici operazioni:

- 1- Connettere il dispositivo con bluetooth

2- Posizionare D-Heart sul petto

3- L'app guiderà il paziente nell'esecuzione dell'ECG

4- Responso immediato dal cardiologo

- Canali: 8 per uso del paziente, 12 per uso medico professionale
- Frequenza di registro:
  - acquisizione 640 hz / ch
  - trasmissioni 640 a 4 intervalli in media (160 hz / ch)
- Risoluzione a/d: 12 bit
- Range di misurazione:  $> \pm 5$  mV
- Frequenza di risposta: 0,05 hz ~ 150 hz (-3 db)
- Velocità di registrazione: 25 mm/s (std) / 50 mm/s
- Lunghezza di acquisizione: da 12 a 60 s (8 canali) 12 s (12 canali)
- Filtri:
  - AC 50/60 hz (digitale)
  - Muscolare 25/40 hz (digitale)

**Smartphone e tablet testati e compatibili con il dispositivo D-Heart (dal 15/02/2021)**

iPhone iOS 12 a 14 (non compatibile iOS 13.4)

- iPhone SE, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS, XR, 11, 11Pro, 12, 12 Pro

iPad

- iPad Mini
- iPad Pro

Android Android 5.0 a 10.0

Smartphone

- Lenovo Moto G5

- Samsung A21s
- Samsung Galaxy J5, J6, J7, J8
- Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S9
- Huawei P9, P9 Plus, P10, P10 Plus, P20, P20 Plus
- LG G6, G7, K41s
- Google Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL
- Honor 8
- Xiaomi Mi 9T
- Redmi Note8T, Note9S
- Oppo A53s

#### Tablet

- Samsung Tab A 2019
- Huawei Mediapad T3 10'
- Mediacom Smartpad 10'