

TERMOMETRO DIGITALE °C GIMA



TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C

- 60 secondi
- scatola appendibile

Termometri digitali GIMA: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display.

- intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C
- precisione $\pm 0,1$ °C
- memoria ultima lettura
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, Arabo)

Funziona con batterie LR/41 - 1,5V

Il Termometro Digitale °C è uno strumento pratico e preciso per la misurazione della temperatura corporea. Progettato per un utilizzo semplice e affidabile, offre una lettura rapida in circa 60 secondi, risultando ideale sia per l'impiego domestico sia in ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.

Dotato di display digitale di facile lettura, consente di visualizzare chiaramente il valore rilevato. La funzione di memoria dell'ultima misurazione permette di confrontare facilmente i risultati, mentre il segnale acustico avvisa automaticamente del termine della rilevazione.

Il dispositivo dispone inoltre di spegnimento automatico, utile per ridurre il consumo della batteria e prolungarne la durata. Viene fornito con un pratico astuccio protettivo in plastica, ideale per conservarlo in sicurezza e trasportarlo comodamente.

Il termometro utilizza una batteria LR41 da 1,5 V ed è accompagnato da un manuale multilingua.

VIDEO

•

FAQ - Domande Frequenti

Quanto tempo impiega per misurare la temperatura?

La rilevazione viene completata in circa 60 secondi.

È presente un segnale di fine misurazione?

Sì, il termometro emette un segnale acustico al termine della rilevazione.

Memorizza l'ultima temperatura registrata?

Sì, dispone della funzione di memoria dell'ultima misurazione effettuata.

Il display è facile da leggere?

Sì, è dotato di ampio display digitale con valori ben visibili.

Quale batteria utilizza?

Funziona con una batteria LR41 da 1,5 V.

Termometro Digitale °C GIMA con lettura rapida in 60 secondi, display LCD, memoria ultima misurazione, segnale acustico e spegnimento automatico.

Ideale per uso domestico e professionale.