

## **TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP 720 - MC-720-E**



### **TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP® 720**

Gentle Temp® 720 è un termometro a distanza a infrarossi rapidissimo e preciso.

Misura la temperatura del corpo, delle superfici e dell'ambiente.

Memorizza fino a 25 letture, registra le variazioni di temperatura in un periodo di tempo e ne monitora l'andamento.

Passando dalla modalità di rilevazione frontale alla modalità di misurazione della temperatura superficiale, si ottiene la temperatura reale non rettificata degli oggetti, che consente di determinare per esempio se la temperatura di un oggetto (biberon o portavivande) è giusta per il paziente o per il bambino. La temperatura ambientale è sempre visualizzata.

Per uso domestico. La scala di lettura è commutabile °C/°F. Fornito con 1 batteria, tappo protettivo e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

**3 APPLICAZIONI: FRONTE, SUPERFICI, AMBIENTE**

Compatto, leggero e semplice da utilizzare, rappresenta una soluzione affidabile sia per uso domestico che professionale.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Il termometro misura senza contatto?**

*Sì, utilizza tecnologia a infrarossi contactless.*

### **Quanto tempo impiega per la misurazione?**

*La rilevazione avviene in circa 1 secondo.*

### **Può misurare anche superfici e liquidi?**

*Sì, è adatto per temperatura corporea, ambiente, superfici e biberon.*

### **Memorizza le misurazioni effettuate?**

*Sì, può salvare fino a 25 rilevazioni.*

### **È adatto ai bambini?**

*Sì, è particolarmente indicato per neonati e bambini grazie alla misurazione senza contatto.*

Tipo di misurazione: a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente)

Campo/precisione misurazione: - fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) /  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  - superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) /  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  - ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) /  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Spegnimento automatico: 1 min

Tempo di misurazione: 1 secondo

Distanza di misurazione: 1-3 cm (0,4-1,2 pollici)

Modalità di visualizzazione: °C/°F Memoria: 25 letture

Display: retroilluminato

Batteria: 1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC

Durata batteria: circa 2.500 misurazioni

Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22 Dimensioni - Peso: 155x39x45 mm - 90g