

LETTINO BRUXELLES LARGE - idraulico - colore a richiesta



LETTINO BRUXELLES

- Idraulico - colore a richiesta - Disponibile in 30 giorni
- Grande 80 cm
- SWL (Carico di lavoro sicuro) 250 kg

Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza manuale con pistone idraulico. Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

L'imbottitura è in schiuma a media densità rivestita da vinile ignifugo di alta qualità

Il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di sollevamento paziente o carrelli

Made in Italy.