

AEROSOL ATOMIZER



AEROSOL ATOMIZER - 2 velocità

Compressore a pistone con due velocità, per uso domestico.

Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene

Made in Italy.

Tensione d'esercizio: 230V / 50Hz

Ciclo di funzionamento: continuo

Pressione d'esercizio: velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa

Portata d'aria: velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min

Nebulizzatore: velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min

Dimensione particelle: 80% 5 μ m Pressione massima: 1,85 bar / 185 kPa Peso: 1,4 kg Livello acustico: 56 db Classe di rischio: IIa