

Aerosol Smart GIMA a compressore portatile per terapia respiratoria domestica



AEROSOL SMART GIMA

Aerosol a compressore, facile da utilizzare, azionabile con un solo pulsante, ideale per uso domestico. Leggero e compatto. Pompetta affidabile con durata superiore a 1000 ore. Altamente efficace per somministrare i farmaci per il trattamento di asma, allergie e altri disturbi respiratori.

Fornito con tubo inalatore, mascherina per adulti e per bambini, boccaglio, 2 filtri dell'aria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, DK, HU, HR, BG.

L'Aerosol Smart a compressore è un dispositivo pratico e affidabile progettato per la terapia inalatoria in ambito domestico. Compatto e facile da utilizzare, è ideale per il trattamento di patologie respiratorie come asma, allergie e altre affezioni delle vie aeree, garantendo una somministrazione efficace dei farmaci.

Dotato di compressore potente e pompetta ad alta efficienza, assicura una nebulizzazione costante e uniforme, favorendo una corretta diffusione del medicinale. La sua struttura leggera e le dimensioni ridotte lo rendono facilmente trasportabile e adatto all'uso

quotidiano, anche per più componenti della famiglia.

Il funzionamento è semplice e intuitivo, con avvio tramite un solo pulsante. L'aerosol viene fornito completo di accessori, tra cui mascherine per adulti e bambini, tubo inalatore, boccaglio e filtri aria, garantendo un utilizzo immediato e completo.

Grazie alla sua affidabilità e facilità d'uso, l'Aerosol Smart rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo efficiente per la terapia respiratoria a casa.

FAQ - Domande e Risposte

È adatto per uso domestico?

Sì, è progettato per la terapia respiratoria a casa.

Che tipo di patologie tratta?

È indicato per asma, allergie e disturbi respiratori.

È facile da utilizzare?

Sì, si attiva con un solo pulsante.

Include accessori?

Sì, include mascherine, tubo, boccaglio e filtri.

È adatto anche per bambini?

Sì, grazie agli accessori inclusi è adatto a tutte le età.

- Capacità max.: 10 ml
 - Portata d'aria: >7 l/min
 - Modalità di funzionamento: 20 min ON, 40 min OFF
 - Pressione max.: 210~400 Kpa
 - Pressione e velocità di nebulizzazione: 60~180 Kpa; circa 0,35 ml/min
 - Dimensione particelle: = 5µm 60%
 - Intervallo altitudine di funzionamento: 0-2000 m
 - Rumorosità: circa 55 dB
 - Tensione: CA 230 V, 50 Hz, 0,7A; = 80W
 - Dimensioni - peso: 140x140x100 mm - 1,1 kg
 - Sicurezza: Classe II, Tipo B
-

Aerosol Smart a compressore portatile per terapia respiratoria, compatto e facile da usare con accessori inclusi per adulti e bambini.