

AEROSOL HOSPYNEB PROFESSIONAL - pistone - 230V - 50/60Hz



Hospyneb professional

Aerosol con compressori a pistone per utilizzo professionale e a domicilio. Soddisfano i requisiti delle tecniche più moderne. Affidabili e facili da usare, anche da persone inesperte.

Manuale: GB, FR, IT, DE, ES

Made in Italy.

- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Dimensioni: 28 x 19 x h 17 cm
- Pressione Max: 350 kPa (3,5 bar)
- Livello di rumore: 60 dBA
- Pressione operativa: 0-130 kPa (0-1,3 bar)
- Peso: 4,1 kg
- Flusso: 15 l/min
- Classe MDD: IIa