

## **LAMPADA FRONTALE WIDA PLUS - con cavo a f.o.**



LAMPADA FRONTALE WIDA PLUS A FIBRE OTTICHE con cavo in fibra ottica

I sistemi d'illuminazione WIDA sono disponibili in due versioni, con fascia cingitesta professionale ed ergonomica, ma con focalizzazione differente.

Cavo F.O. con adattatore (30830) per connessione a fonti di luce GIMALED (30803).

Sono disponibili adattatori per un'ampia gamma di fonti luminose.

Consentono la focalizzazione del raggio luminoso.

La fascia cingitesta può essere facilmente pulita staccando e lavando l'imbottitura.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Fascio luminoso estremamente brillante per un'illuminazione coassiale e priva di ombre.

Asse d'illuminazione vregolabile lungo un ampio raggio.

La fascia cingitesta è imbottita e completamente regolabile in circonferenza ed altezza.

Diametro fuoco:

- 5-8 cm a una distanza di 20 cm
- 7.12 cm a una distanza di 30 cm
- 12-20 cm a una distanza di 50 cm