

## **CASCHETTO RI-FOCUS LUCE LED RIESTER 6091**



Lampada frontale a LED ad alta efficienza, con scomparto per le batterie per un cambio facile e rapido. Perno flessibile per la facile regolazione dell'angolazione della luce, con una mano.

- maggiore efficienza grazie ai LED ad alte prestazioni fino a 100.000 Lux e una durata di vita di 50.000 ore
- cingitesta senza cavi con vano batterie integrato
- particolarmente confortevole grazie alla fascia frontale bilanciata e regolabile con una mano
- lampadina a LED con possibilità di messa a fuoco dalla distanza di 40 cm circa, Ø da 40 mm a 200 mm, regolabile continuamente
- LED bianca con 6.000° Kelvin, 140 lumen
- calore ed energia sensibilmente ridotti
- autonomia di circa 90 min con batterie completamente cariche
- batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integrato da 230 V

Interruttore on/off sul comparto delle batterie

Cuscinetto rimovibile e lavabile sulla fascia interna

Peso 210 g senza le batterie

Made in Germany.

- Distanza: 400 mm/200 mm
- Luminosità massima: 10.000/23.000
- Ø campo luminoso max: 200 mm/120 mm
- Ø campo luminoso min: 40 mm/30 mm