

CASCHETTO LED HEINE ML4 UNPLUGGED - J.008.31.415



LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LEDHQ SCOLLEGATA - J.008.31.415

- LED in HQ; intensità, luminosità, omogeneità e resa colore ottimali (4.500 k, CRI >90, R9 >75), che assicurano un colore realistico dei tessuti per una diagnosi accurata
- illuminazione coassiale: assicura un'immagine esente da ombre e un'illuminazione eccellente delle zone difficili da vedere
- batteria al litio: fino a 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
- gestione termica LED: garantisce qualità e prestazioni costanti per tutta la vita del LED (50.000 ore)
- dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensione dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro)
- compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe
- controllo intensità luminosa: regolazione precisa della luminosità

Made in Germany.

Il caschetto LED HEINE ML4 Unplugged è una lampada frontale professionale progettata per garantire illuminazione ad alte prestazioni durante visite mediche, interventi ambulatoriali e procedure specialistiche. Grazie alla tecnologia LED HQ sviluppata da HEINE, offre una luce bianca intensa, omogenea e ad alta resa cromatica, ideale per una diagnosi accurata e una perfetta visualizzazione dei dettagli anatomici.

Questo modello Unplugged integra il sistema di alimentazione mPack scollegato, assicurando massima libertà di movimento e comfort anche durante utilizzi prolungati. L'illuminazione raggiunge fino a 90.000 lux a 180 mm di distanza operativa, con regolazione precisa dell'intensità luminosa per adattarsi a ogni esigenza clinica.

Il caschetto è stato progettato per offrire ergonomia avanzata, stabilità e leggerezza. L'imbottitura morbida e il sistema di regolazione multipla permettono un utilizzo confortevole anche durante lunghe sessioni operative. Il LED HQ garantisce inoltre una durata estremamente elevata fino a 50.000 ore, riducendo manutenzione e costi di sostituzione.

Ideale per ORL, odontoiatria, dermatologia, chirurgia ambulatoriale e visite specialistiche, il HEINE ML4 rappresenta una soluzione professionale affidabile e di altissima qualità Made in Germany.

FAQ - Domande e Risposte

Che tipo di illuminazione utilizza?

Utilizza tecnologia LED HQ HEINE ad alta resa cromatica.

Il sistema è wireless?

Il modello Unplugged utilizza alimentazione mPack scollegata per maggiore libertà di movimento.

È adatto a utilizzi prolungati?

Sì, è progettato per garantire comfort e stabilità anche durante procedure lunghe.

La luminosità è regolabile?

Sì, dispone di regolazione precisa dell'intensità luminosa.

Per quali specializzazioni è indicato?

È ideale per ORL, odontoiatria, dermatologia e ambulatori specialistici.

Caschetto LED HEINE ML4 Unplugged professionale con illuminazione LED HQ, alta resa cromatica e sistema mPack per visite mediche e ambulatoriali.

- Alimentazione: mPack® scollegato
- Illuminazione: 90.000 lux a una distanza di lavoro di 180 mm
- Durata LED: 50.000 ore
- Spot luminoso: diametro campo illuminato da 30 mm a 80 mm (a 420 mm)
- Temperatura colore: 5.500°K