


OTOSCOPIO PARKER - nero



OTOSCOPIO PARKER - nero

Sistema di chiusura: Vite

Speculum: Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm

- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)
- lente di qualità a 3 ingrandimenti
- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia
- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta con cerniera in colore coordinato, tutti privi di lattice
- funzionano con due batterie tipo C (non incluse).

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, Arabo.

L'Otoscopio Parker nero è uno strumento diagnostico professionale progettato per l'esame del condotto uditivo, del timpano e delle prime vie respiratorie. Ideale per medici, ambulatori, studi ORL e professionisti sanitari, garantisce praticità d'uso, affidabilità e una buona qualità di illuminazione durante le visite diagnostiche.

Lo strumento è dotato di sistema di chiusura a vite e viene fornito con speculum da 2,5 mm, 3,5 mm e 4,5 mm, permettendo l'adattamento a differenti esigenze cliniche e pazienti di varie età. L'illuminazione è assicurata da una lampadina da 2,5 V tedesca regolabile, progettata per offrire una visione chiara e precisa del canale uditivo.

L'otoscopio dispone inoltre di lente da 3 ingrandimenti per migliorare la visualizzazione durante l'esame e facilitare la diagnosi. Il dispositivo risulta particolarmente utile per controlli di naso, orecchie e gola in ambito medico generale e specialistico.

Il kit include 3 speculum autoclavabili e una pratica borsetta con cerniera coordinata, utile per il trasporto e la protezione dello strumento. Il funzionamento avviene tramite 2 batterie tipo C non incluse.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'otoscopio Parker?

Serve per l'esame diagnostico di orecchie, naso e gola.

Quali speculum sono inclusi?

Sono inclusi speculum da 2,5 mm, 3,5 mm e 4,5 mm.

L'otoscopio ha ingrandimento?

Sì, dispone di lente con ingrandimento 3x.

Gli speculum sono riutilizzabili?

Sì, i 3 speculum inclusi sono autoclavabili.

Come viene alimentato?

Funziona con 2 batterie tipo C non incluse.

Otoscopio Parker nero professionale con lente 3x, illuminazione 2,5 V e speculum autoclavabili. Ideale per visite ORL e diagnostica medica.