

## **OFTALMOSCOPIO F.O. SIGMA - 2,5V - xenon/alogeno - in astuccio rigido**



- OFTALMOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard
- Nero
- Xenon-Alogeno
- Imballaggio: astuccio

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.