

OFTALMOSCOPIO F.O. SIGMA - 2,5V - LED - professionale con borsetta morbida diagnostica oculistica



OFTALMOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard

- Nero
- Xenon-Alogeno
- Imballaggio: bustina

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

Fornito di lenti di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.

L'oftalmoscopio F.O. Sigma 2,5V LED di GIMA è uno strumento diagnostico professionale progettato per esami accurati del fondo oculare in ambito medico e specialistico. Ideale per studi di medicina generale, ORL e oftalmologia, garantisce prestazioni elevate in un formato compatto e maneggevole.

Dotato di illuminazione LED ad alta efficienza, offre una luce chiara e uniforme che consente una visualizzazione nitida delle strutture oculari, riducendo al minimo riflessi e distorsioni. Il sistema a fibre ottiche (F.O.) migliora ulteriormente la qualità dell'immagine, assicurando precisione diagnostica.

L'oftalmoscopio è realizzato in plastica resistente e leggera, progettata per garantire durata nel tempo e comfort durante l'utilizzo. L'impugnatura standard ergonomica facilita la presa, rendendo lo strumento pratico anche per utilizzi prolungati.

Inclusa nella confezione una comoda borsetta morbida per il trasporto e la protezione del dispositivo, rendendolo ideale anche per visite domiciliari o utilizzo in mobilità.

Grazie alla lente di ingrandimento 3X mobile, è possibile ottenere immagini dettagliate e precise, fondamentali per una corretta valutazione clinica.

FAQ - Domande e Risposte

Questo oftalmoscopio è adatto per uso professionale?

Sì, è progettato per utilizzo medico in ambito diagnostico e specialistico.

Che tipo di illuminazione utilizza?

Utilizza tecnologia LED ad alta efficienza per una visione chiara e uniforme.

È facile da trasportare?

Sì, viene fornito con una borsetta morbida per il trasporto.

Qual è il livello di ingrandimento?

Dispone di lente con ingrandimento 3X per una visione dettagliata.

È resistente?

Sì, è realizzato in plastica robusta e progettato per un utilizzo duraturo.

Oftalmoscopio F.O. Sigma 2,5V LED professionale con lente 3X e borsetta. Ideale per diagnostica oculistica precisa in ambito medico.