


OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 A F.O. manico ricaricabile - nero



OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 A F.O. manico ricaricabile - nero

OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - MANICO RICARICABILE

- F.O. Xenon
- MANICO RICARICABILE (Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT codice 31692)
- Colore: nero
- Codice HEINE: D-001.70.301
- Fornito in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.

- lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica

- 20.000 accensioni garantite
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale
- clip con interruttore integrato acceso / spento
- batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692).
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. Compatibile con altri manici.

L'Otoscopio Heine Mini 3000 A.F.O. è uno strumento diagnostico professionale compatto e ad alte prestazioni, progettato per garantire un'esplorazione accurata del condotto uditivo e della membrana timpanica. Grazie alla tecnologia Fiber Optic (F.O.), offre un'illuminazione omogenea e priva di riflessi, migliorando la qualità dell'osservazione durante gli esami otoscopici.

Dotato di lampada XHL Xenon alogena, assicura una luce intensa e una resa cromatica naturale, permettendo una valutazione precisa delle strutture anatomiche. La finestra di osservazione con ingrandimento 3x consente una visione dettagliata del timpano e del condotto uditivo, facilitando le attività diagnostiche quotidiane.

Il design compatto e leggero rende l'otoscopio particolarmente pratico per medici di base, specialisti ORL, pediatri e professionisti sanitari che necessitano di uno strumento affidabile e facilmente trasportabile. Il manico ricaricabile garantisce autonomia operativa e praticità d'utilizzo, mentre la qualità costruttiva Heine assicura durata e affidabilità nel tempo.

L'otoscopio viene fornito con specula monouso e rappresenta una soluzione ideale per ambulatori, studi medici, strutture sanitarie e visite domiciliari.

FAQ - Domande e Risposte

Cos'è la tecnologia Fiber Optic (F.O.)?

È un sistema di illuminazione che elimina le ombre e migliora la visibilità del condotto uditivo.

Quale ingrandimento offre l'otoscopio?

Dispone di una lente con ingrandimento 3x per osservazioni dettagliate.

Il manico è ricaricabile?

Sì, questo modello è dotato di pratico manico ricaricabile.

È adatto all'uso professionale?

Sì, è progettato per medici, specialisti ORL, pediatri e operatori sanitari.

Quali vantaggi offre la lampada XHL Xenon?

Garantisce elevata luminosità e una resa cromatica naturale per diagnosi più accurate.

Otoscopio Heine Mini 3000 A.F.O. con manico ricaricabile, tecnologia Fiber Optic e lampada Xenon.
Ideale per diagnosi otoscopiche professionali precise e affidabili.