

OFTALMOSCOPIO HEINE OMEGA 500 XHL



Oftalmoscopio binoculare indiretto con alimentatore mPack, reostato, trasformatore ed adattatore 90°.

-Leggerissimo: pesa solo 450 g

-Visione sempre più chiara e dettagliata: un nuovo sistema di illuminazione multistrato dotato della più moderna tecnologia delle lampadine alogene XHL Xenon riduce i riflessi cornei e garantisce un'elevata e chiara risoluzione dell'immagine del fundus che risulta più luminosa del 100%.

- Migliore funzione anche con le pupille più piccole.

La regolazione sincronizzata brevettata garantisce una selezione precisa dell'osservazione e delle ottiche di illuminazione con qualsiasi dimensione di pupilla da 10 mm fino a 1 mm.

- Prodotto completo: 3 diversi diaframmi con spot piccolo medio e grande. Regolazione fine del raggio di illuminazione.

3 filtri integrati: verde assorbente il rosso, blu cobalto e giallo.

- Comfort delle fasce cingitesta: le cerniere regolabili consentono una regolazione verticale della parte posteriore del baschetto per adattarlo alle esigenze personali.