


OTOSCOPIO RI-SCOPE L L2 XL - 2,5V - manico C - 3716



OTOSCOPIO L XL RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico C - 3716

- fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali
- orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X
- adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta).
- il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse

Forniti in elegante astuccio rigido con 10 speculum auricolari.

Include lampadina di ricambio solo per oftalmoscopio.

Speculum di ricambio:

originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso).

Compatibili da 31485 a 31499 (monouso)

Made in Germany.