

RETINOSCOPIO XENON RI-SCOPE L2



Retinoscopio xenon RI-SCOPE® I2 - 3.5 V - manico a "C"

Il Retinoscopio Xenon Ri-Scope L2 è uno strumento diagnostico professionale progettato per l'esame della rifrazione oculare, utilizzato per valutare in maniera oggettiva le caratteristiche refrattive dell'occhio. È particolarmente indicato per l'impiego professionale in ambito oftalmologico, optometrico e negli studi medici in cui vengono effettuati esami della funzione visiva.

La retinoscopia permette all'operatore di osservare il comportamento del riflesso luminoso proveniente dalla retina e di ottenere informazioni utili per la determinazione di eventuali errori refrattivi, come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Si tratta di una tecnica particolarmente utile quando è necessario effettuare una valutazione oggettiva senza basarsi esclusivamente sulle risposte del paziente.

Il sistema di illuminazione Xenon da 3,5 V produce una luce intensa e adatta all'osservazione durante l'esame retinoscopico. Una buona qualità dell'illuminazione è fondamentale per rendere chiaramente percepibile il riflesso pupillare e consentire al professionista di interpretarne correttamente direzione e movimento.

Il Ri-Scope L2 è progettato per consentire una gestione precisa del fascio luminoso durante l'esame. La configurazione dello strumento permette all'operatore di effettuare le regolazioni necessarie mantenendo una presa stabile e controllata.

Il retinoscopio viene fornito con manico a "C", formando un sistema completo e pronto per essere integrato nella strumentazione diagnostica dello studio. L'alimentazione a 3,5 V è studiata per supportare l'illuminazione Xenon richiesta dalla testina durante l'utilizzo professionale.

La retinoscopia trova applicazione sia nell'esame degli adulti sia nella valutazione di pazienti nei quali una misurazione refrattiva soggettiva può risultare più complessa. La possibilità di osservare direttamente il riflesso retinico consente infatti al professionista di effettuare una prima valutazione indipendentemente dalle indicazioni verbali fornite dal paziente.

La struttura compatta rende il Retinoscopio Xenon Ri-Scope L2 facilmente gestibile durante l'attività diagnostica. La custodia rigida inclusa permette inoltre di conservare lo strumento e i relativi componenti in maniera ordinata, proteggendoli quando non vengono utilizzati e facilitandone il trasporto.

Il prodotto rappresenta quindi una soluzione professionale per chi necessita di uno strumento per retinoscopia con illuminazione Xenon, destinato alla valutazione oggettiva della rifrazione e all'utilizzo nell'ambito della diagnostica oculare.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il Retinoscopio Xenon Ri-Scope L2?

Serve per effettuare la retinoscopia, un esame che consente al professionista di valutare oggettivamente la rifrazione dell'occhio attraverso l'osservazione del riflesso luminoso retinico.

Che tipo di illuminazione utilizza?

Il Ri-Scope L2 utilizza un sistema di illuminazione Xenon da 3,5 V, adatto all'impiego durante l'esame retinoscopico.

Il retinoscopio può essere utilizzato per individuare difetti refrattivi?

La retinoscopia viene utilizzata dal professionista per ottenere informazioni sulla presenza e sull'entità di errori refrattivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo.

Il prodotto viene fornito con custodia?

Sì. Dall'allestimento mostrato il retinoscopio viene fornito all'interno di una custodia rigida, utile per conservare e trasportare lo strumento.

Retinoscopio Xenon Ri-Scope L2 da 3,5 V con manico, per la valutazione oggettiva della rifrazione oculare e l'impiego diagnostico professionale.