

ADATTATORE RETE OMRON per 32928, 32930-1-4



Alimentatore AC/DC per sfigmomanometri OMRON.

L'alimentatore AC/DC per sfigmomanometri Omron è un accessorio indispensabile per garantire un'alimentazione stabile e continua ai dispositivi di misurazione della pressione arteriosa. Progettato per essere compatibile con diversi modelli Omron, consente di utilizzare lo sfigmomanometro senza ricorrere alle batterie, assicurando praticità e affidabilità sia in ambito domestico che professionale.

Ideale per studi medici, farmacie e utilizzo quotidiano, questo alimentatore rappresenta una soluzione efficiente per mantenere sempre operativo il dispositivo, riducendo i costi legati alla sostituzione delle batterie.

Caratteristiche principali

- Tipologia: alimentatore AC/DC
- Compatibilità: sfigmomanometri Omron compatibili
- Alimentazione stabile e continua
- Utilizzo senza batterie
- Design compatto e leggero
- Facile da collegare e utilizzare

Vantaggi

- Maggiore continuità di utilizzo rispetto alle batterie
- Riduzione dei costi nel lungo periodo
- Ideale per uso frequente e professionale
- Affidabilità nella misurazione grazie a tensione costante

Modalità d'uso

- Collegare l'alimentatore alla presa elettrica
- Inserire il connettore nel dispositivo compatibile
- Accendere lo sfigmomanometro e procedere con la misurazione

Applicazioni

- Studi medici e ambulatori
 - Farmacie
 - Utilizzo domestico quotidiano
-

FAQ - Domande frequenti

È compatibile con tutti i dispositivi Omron?

È compatibile con i modelli Omron predisposti per alimentazione AC/DC. Verificare sempre la compatibilità con il proprio dispositivo.

Sostituisce completamente le batterie?

Sì, consente l'utilizzo del dispositivo senza batterie quando collegato alla rete elettrica.

È facile da utilizzare?

Sì, basta collegarlo alla presa e al dispositivo per iniziare subito l'utilizzo.

È adatto per uso professionale?

Sì, è ideale per ambienti dove è richiesto un utilizzo frequente e continuo.

Alimentatore AC/DC per sfigmomanometri Omron, ideale per uso continuo senza batterie. Affidabile, pratico e perfetto per uso domestico e professionale.