

ECOGRAFO CHISON ECO2 B/N - 1 connettore sonda



CHISON ECO2 con 1 connettore per sonda, senza sonda

ECO2 Ecografo in bianco e nero potente, prezzo accessibile

- compatto e leggerissimo, facile da trasportare
- schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile
- batteria a lunga durata fino a 2,5 ore, per un utilizzo all'aperto
- ingrandimento immagine a schermo intero, per una migliore visualizzazione a distanza
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi

Modalità di visualizzazione ed elaborazione delle immagini

B, B/B, 4B, M, B/M, PW (solo ECO2, ECO3EXP.) immagini multifrequenza.

Elaborazione immagini

- immagini composte - trapezoidali
- ottimizzazione immagine intelligente I-image - PW automatico
- THI (Imaging Armonico Tissutale) (solo ECO2, ECO3EXP.)
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - Chroma
- sistema digitale beam-former - AIO (Ottimizzazione
- visualizzazione a schermo intero Immagine automatica)

Interfaccia utente

- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica
- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio
- indicatori luminosi identificano i tasti attivati
- 8 TGC per una regolazione semplice
- tasto di scelta rapida definito dall'utente per la regolazione rapida
- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare
- retroilluminazione interattiva - impostazioni definite dall'utente

Flusso di lavoro lineare, un tasto per:

- selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche
- ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO) - creare report
- salvare il fermo immagine e il CINE loop - misurare
- stampare da stampante PC* (laser o getto d'inchiostro) o da stampante video

*La lista delle stampanti compatibili è sul nostro sito

Sistema di archiviazione EASYVIEW™

- archivio immagini su hard disk e su memorie mobili USB

- diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per immagini 2D, M, PW (solo ECO2, ECO3EXP.)
- capacità di memoria cine (256 fotogrammi/10s)
- 3 porte USB

Norme

IEC 60601-1, IEC 60601-1-1 Apparecchi elettromedicali,

IEC 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica,

IEC 60601-1-4 Sistemi medicali programmabili,

IEC 60601-2-37

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg

Schermo: LED 12", alta risoluzione 1024x768

Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz

Batteria Li-ion ricaricabile - opzionale

- Software (lingua selezionabile dall'utente): GB, IT, FR, ES, DE, CZ, TR, CN, RU
- Manuale: GB, IT, CN