

## ECOGRAFO CHISON ECO-3 VET



CHISON ECO3EXP. VET con 2 connettori per sonda, senza sonda\_

- 
- 
- 
- compatto e leggerissimo, facile da trasportare\_
- 
- schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto\_
- 
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile\_
- 
- batteria a lunga durata fino a 2 ore, per un utilizzo all'aperto\_
- 
- ingrandimento immagine a schermo intero, migliore visualizzazione a distanza\_
- 
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi\_
- 
-

- 
- Modalità display e elaborazione immagini\_
- 
- B, B/B, 4B, M, B/M, PW immagini multifrequenza\_
- 
- 
- 
- Elaborazione immagini\_
- 
- immagini composte\_
- 
- trapezoidali\_
- 
- ottimizzazione immagine intelligente I-image\_
- 
- PW automatico\_
- 
- THI (Bilanciamento immagine tessuti)\_
- 
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale)\_
- 
- Chroma\_
- 
- sistema digitale beam-former\_
- 
- AIO (ottimizzazione immagine automatica)\_
- 
- visualizzazione a schermo intero\_
- 
- 
- 
- Interfaccia utente\_
-

- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica\_

—

- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio\_

—

- retroilluminazione interattiva\_

—

- le luci di identificazione indicano i tasti attivi\_

—

- 8 TGC per una regolazione semplice\_

—

- manopola per regolare facilmente (tasti scelta rapida)\_

—

- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare\_

—

- impostazioni utente predefinite\_

—

—

—

Flusso di lavoro lineare, un tasto per:\_

—

- selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche\_

—

- ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO)\_

—

- Creare report\_

—

- salvare il fermo immagine e il CINE loop\_

—

- Misurare\_

—

- stampare dal PC\* (stampante laser o a inchiostro) o da stampante video\_

—

—

- Sistema di archiviazione EASYVIEW™\_
- 
- archivio immagini sull'hard disk e su USB\_
- 
- 3 porte USB\_
- 
- diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI\_
- 
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per 2D, immagini M, PW\_
- 
- capacità di memoria cine (256 immagini/10s)

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg\_

-  
Schermo: LED 12", alta risoluzione 1.024x768\_

-  
Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz\_

-  
Batteria Li-ion ricaricabile\_

-  
-  
-  
LINGUE - selezionabili dall'utente\_

-  
Software: GB, IT, FR, ES, DE, CZ, TR, CN, RU\_

-  
Manuale: GB, IT, FR a richiest