

## MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON HBP-1120-E



### MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON HBP-1120-E

HBP-1120 è progettato per l'uso in ambiente professionale ed è clinicamente testato per produrre risultati rapidi e affidabili. Rileva il polso irregolare. Destinato all'uso quotidiano intensivo da parte di professionisti in ospedali e strutture mediche. L'indicatore zero mostra che il dispositivo è pronto per la misurazione successiva. Funziona con adattatore CA o batterie. Classe IIa.

Fornito con bracciale 22-32 cm, adattatore CA, scheda garanzia e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

Metodo: oscillometrico, auscultatorio

Intervallo misurazione: pressione: 0-300 mmHg;  $\pm 3$  mmHg

frequenza cardiaca: 40-200 battiti/min  $\pm 5\%$

Funzionamento: continuo

Schermo: LCD a 7 segmenti

Alimentazione: adattatore CA

Tensione ingresso: CA 100-240 V; 50/60 Hz

Tensione uscita: CC 6V  $\pm$  0,5 V

Dimensione - peso: 130x120xh 175 mm - 510 g