

## MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155-EBK



OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155TEBK

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

Per monitorare l'ipertensione a domicilio, aggiornando e trasferendo automaticamente i risultati alla App OMRON su smartphone mediante Bluetooth.

- Clinicamente validato (Consultare [www.dablededucational.org](http://www.dablededucational.org) per la verifica delle validazioni)
- Tecnologia Intellisense
- Rilevatore battito irregolare
- Guida posizionamento bracciale
- Tecnologia Intelli Wrap: Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio
- Bracciale preformato dim. (cm): Intelli Wrap 22-42

- Memoria misurazioni x utente: 60 x 2
- Modalità guest
- Rilevamento movimenti
- Indicatore luminoso pressione sanguigna alta: Segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)
- Ipertensione
- Media ultime 3 misurazioni: Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti
- Confronto misurazioni con letture precedenti
- Connessione App/Bluetooth

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.

#### SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE

Lingue standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo

Altre lingue: disponibili sul sito web Omron

Metodo di misurazione: oscillometrico

Campo di misurazione:

Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg  $\pm$  3 mmHg

Pulsazioni: 40 - 180 min  $\pm$  5% lettura display

Memoria (con data e ora): 60 x 2 utenti

Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica

Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione

Tensione nominale: 6VCC 4W

Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V

Durata batterie (n. misurazioni): 1000

Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)

Peso (console+bracciale) senza batterie: 340+163 g

Dimensioni: 105x152xh 85 mm

Materiale bracciale: nylon e poliestere

Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)