

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M7 INTELLI IT AFIB HEM-7380T1-EBK



OMRON M7 INTELLI IT AFIB - HEM-7380T1-EBK

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

La connessione alla App OMRON consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati.

Funzione di rilevamento fibrillazione atriale (AFib).

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.

Clinicamente validato Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni)

Tecnologia Intellisense

Rilevatore battito irregolare (AFib)

Guida posizionamento bracciale

Tecnologia Intelli Wrap (Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio)

Bracciale preformato: modello Intelli wrap / dim. (cm) 22-42 (Bracciale preformato, tranne M2+, M2 Intelli IT, M3)

Memoria misurazioni x utente 100x2

Modalità guest

Rilevamento movimenti

Indicatore luminoso pressione sanguigna alta (Segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135))

Ipertensione

Media ultime 3 misurazioni (Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti)

Rilevamento AFib a ogni misurazione

Confronto misurazioni con letture precedenti

Connessione App/Bluetooth

Metodo di misurazione: oscillometrico

Intervallo misurazione: Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg / Pulsazioni: 40 - 180 min \pm 5%
lettura display

Memoria (con data e ora): 100x2 utenti

Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica

Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione

Tensione nominale: 6VCC 4W

Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V

Durata batterie (n. misurazioni): 1000

Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)

Peso (console+bracciale) senza batterie: 460+163 g

Dimensioni: 191x120xh 85 mm

Materiale bracciale: nylon e poliestere

Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)