

RIDUTTORE PRESSIONE CON VALVOLA per 2/3l.



Riduttore di pressione con valvola per 2/3 litri

(Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni)

Riduttore pressione con valvola e flussimetro a indice regolabile da 0 a 12 l/min, adatto per bombole da 1 a 3 litri.

Include una valvola dosatrice a due stadi e un manometro ad alta pressione.

Filettatura di connessione: E25/E17.

Filettatura di connessione conica UNI 21,7 x 1/14" o NF Ø 22,91 x 1,514.

Viene collegato alle bombole senza valvola.