

## **ECOGRAFO CHISON ECO-2 VET - 1 connettore**



CHISON ECO2 VET con 1 connettore per sonda, senza sonda

- compatto e leggerissimo, facile da trasportare
- schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile
- batteria a lunga durata fino a 2 ore, per un utilizzo all'aperto
- ingrandimento immagine a schermo intero, migliore visualizzazione a distanza
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi

Modalità display e elaborazione immagini

B, B/B, 4B, M, B/M

Elaborazione immagini

- immagini composte
- trapezoidali
- ottimizzazione immagine intelligente I-image
- THI (Bilanciamento immagine tessuti)

- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale)
- Chroma
- sistema digitale beam-former
- AIO (ottimizzazione immagine automatica)
- visualizzazione a schermo intero

#### Interfaccia utente

- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica
- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio
- retroilluminazione interattiva
- le luci di identificazione indicano i tasti attivi
- 8 TGC per una regolazione semplice
- manopola per regolare facilmente (tasti scelta rapida)
- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare
- impostazioni utente predefinite

#### Flusso di lavoro lineare, un tasto per:

- selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche
- ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO)
- Creare report
- salvare il fermo immagine e il CINE loop
- Misurare
- stampare dal PC\* (stampante laser o a inchiostro) o da stampante video

#### Sistema di archiviazione EASYVIEW™

- archivio immagini sull'hard disk e su USB
- 3 porte USB
- diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per 2D, immagini M
- capacità di memoria cine (256 immagini/10s)

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg

Schermo: LED 12", alta risoluzione 1.024x768

Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz

LINGUE - selezionabili dall'utente

Software: GB, IT, FR, ES, DE, CZ, TR, CN, RU

Manuale: GB, IT, FR a richiesta