

LAMA F.O. HEINE MILLER 1



LAME HEINE A FIBRE OTTICHE

- Codice HEINE: F-000.22.121
- Tipo lama: MILLER 1
- Lunghezza totale: 100 mm
- Larghezza distale: 11,5 mm

La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®.

Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più!

Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina Xenon si può optare per la tecnologia esclusiva HEINE, per una illuminazione costante e brillante

fino a 50.000 ore.

Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V

I sistemi HEINE da 3,5 V (LEDHQ o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).