

LAMA F.O. HEINE MAC 3



LAME HEINE A FIBRE OTTICHE_

—

—

—

- Codice HEINE: F-000.22.103_

—

- Tipo lama: MAC 3_

—

- Lunghezza totale: 135 mm_

—

- Larghezza distale: 15 mm_

—

—

—

La gamma “Classic+” di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto

alle altre lampadine alogene convenzionali._

—

—

—

Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®._

—

—

—

Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più!_

—

Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina Xenon si può optare per la tecnologia esclusiva HEINE, per una illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore._

—

—

—

Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V_

—

I sistemi HEINE da 3,5 V (LEDHQ o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).