

PULITRICE BRANSON 2800 MH - 2,8 litri



Serie MH (temporizzatore meccanico con riscaldamento): comprende un temporizzatore meccanico con scala di regolazione fino a 60 minuti e un sistema di riscaldamento._

-

-

-

Precisione di pulizia_

-

Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi._

-

-

-

Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo._

-

-
-
La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni._

-
-
-
Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni_

-
GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica:_

-
- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace_

-
- estrema silenziosità_

-
- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza_

-
-
-
Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU)._

-
-
-
Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

Serie MH (meccanica)_

-
• Timer: 60 minuti_

-
• Coperchio_

-
• Funzionamento continuo_

-
• Frequenza di scansione_

-
• Riscaldamento_

-

-

-

BRANSON 2800_

-

• Dimensioni vaschetta: 230 x 140 x 100 mm_

-

• Dimensioni esterne: 337 x 304 x 302 mm_

-

• Capacità vaschetta: 2.8 l_

-

• Kit scarico: NO_

-

• Peso: 4,1 kg_

-

• Frequenza: 40 KHz_

-

• Alimentazione: 230-240 V