

PULITRICE BRANSON 5800 CPXH - 9,5 litri



Serie CPXH (controllo digitale con riscaldamento): le pulitrici ad ultrasuoni più avanzate disponibili sul mercato, con impostazioni programmabili, controllo digitale della potenza secondo il carico e degassaggio. Il CPXH è il sistema più versatile disponibile._

—

—

—

Precisione di pulizia_

—

Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi._

—

—

—

Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo._

—

—

—

La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni._

—

—

—

Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni_

—

GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica:_

—

- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace_

—

- estrema silenziosità_

—

- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza_

—

—

—

Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU)._

—

—

—

Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

Serie CPXH (digitale)_

—

• Timer: 60 minuti_

—

• Coperchio_

—

- Funzionamento continuo_
-
- Frequenza di scansione_
-
- Riscaldamento_
-
- Doppia potenza_
-
- Controllo della potenza_
-
- Regolazione del degassaggio_
-
- Selezione della temperatura °C o °F_
-
- Attivazione automatica ultrasuoni_
-
- Allarme temperatura alta_
-
- Impostazione della temperatura_
-
- Parametri di funzionamento registrati e salvati_

BRANSON 5800_

- Dimensioni vaschetta: 290 x 240 x 150 mm_
-
- Dimensioni esterne: 397 x 401 x 378 mm_
-
- Capacità vaschetta: 9,5 l_
-
- Kit scarico: incluso_
-
- Peso: 6,4 kg_
-
- Frequenza: 40 KHz_
-

- Alimentazione: 230-240 V