

PULITRICE BRANSON 8800 M - 20,8 litri



Serie M (temporizzatore meccanico): comprende un temporizzatore meccanico con scala di regolazione fino a 60 minuti._

—
—
—

Precisione di pulizia_

—

Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi._

—
—
—

Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo._

—

—
—
La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni._

—
—
—
Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni_

—
GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica:_

—
- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace_

—
- estrema silenziosità_

—
- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza_

—
—
—
Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU)._

—
—
—
Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

Serie M (meccanica)_

—
• Timer: 60 minuti_

—
• Coperchio_

—
• Funzionamento continuo_

—
• Frequenza di scansione_

—

—

—

BRANSON 8800_

—

• Dimensioni vaschetta: 495 x 290 x 150 mm_

—

• Dimensioni esterne: 596 x 466 x 391 mm_

—

• Capacità vaschetta: 20,8 l_

—

• Kit scarico: incluso_

—

• Peso: 11,8 kg_

—

• Frequenza: 40 KHz_

—

• Alimentazione: 230-240 V