

## LAVASTRUMENTI TUTTNAUER senza sistema di asciugatura



### LAVASTRUMENTI DA BANCO SENZA SISTEMA DI ASCIUGATURA\_

- 
- 
- 
- Lavastrumenti / Termodisinfettori da banco di facile impiego per procedure di lavaggio e disinfezione.\_
- 
- La camera di lavaggio è in acciaio inox di alta qualità, AISI 316L.\_
- 
- Design elegante ed efficiente, tastiera touch e schermo grafico LCD 3,5" in 7 lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE).\_
- 
- Possibilità di scelta tra 3 programmi predefiniti e 37 programmi personalizzati.\_
- 
- Entrambe dotate di una pompa dosatrice con flussimetro e sensore di livello.\_
- 
- Porta manuale con interblocco e addolcitore d'acqua integrato, con la funzione di ridurre il

livello di calcare nell'acqua in ingresso.\_

—

—

—

- condensatore di vapore integrato\_

—

- indicazione in tempo reale del livello e della qualità dell'acqua\_

—

- trasferimento dati mediante USB e R232 con software opzionale\_

—

- 2 sensori di temperatura PT100\_

—

- connessione elettrica standard (230V - 1 fase - 50Hz)\_

—

—

—

Fornite con cestello di lavaggio standard, inserto per strumenti verticali, inserto per 8 cassette chirurgiche, chiavetta USB con software demo\* e manuale in GB, IT. Disponibili su [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com) FR, ES, PT, DE, PL, RO, SE, RU.\_

—

—

—

\*Il software demo prevede una prova gratuita di una settimana, alla scadenza della quale deve essere acquistata la licenza (codice 35569)

Capacità camera: 65 litri\_

—

Portata pompa di lavaggio: 100 l/mn\_

—

Consumo energia: 2,9 kW\_

—

Serbatoio interno: 0,6 l\_

—

Dimensioni - peso: 59,5x52xh 60 cm - 75 kg\_

—

Norme: EN ISO 15883-1/2; EN 1717\_

—

Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz