

LAVASTRUMENTI TUTTNAUER con sistema di asciugatura



LAVASTRUMENTI DA BANCO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA_

-
-
-

Lavastrumenti / Termidisinfettori da banco di facile impiego per procedure di lavaggio e disinfezione._

-

La camera di lavaggio è in acciaio inox di alta qualità, AISI 316L._

-

Design elegante ed efficiente, tastiera touch e schermo grafico LCD 3,5" in 7 lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE)._

-
-
-

Possibilità di scelta tra 3 programmi predefiniti e 37 programmi personalizzati._

-

Entrambe dotate di una pompa dosatrice con flussimetro e sensore di livello._

–
Porta manuale con interblocco e addolcitore d'acqua integrato, con la funzione di ridurre il livello di calcare nell'acqua in ingresso._

–

–

–

- asciugatura completa con ventole dedicate_

–

- condensatore di vapore integrato_

–

- indicazione in tempo reale del livello e della qualità dell'acqua_

–

- trasferimento dati mediante USB e R232 con software opzionale_

–

- 2 sensori di temperatura PT100_

–

- connessione elettrica standard (230V - 1 fase - 50Hz)_

–

–

–

Fornite con cestello di lavaggio standard, inserto per strumenti verticali, inserto per 8 cassette chirurgiche, chiavetta USB con software demo* e manuale in GB, IT. Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, PT, DE, PL, RO, SE, RU._

–

–

–

*Il software demo prevede una prova gratuita di una settimana, alla scadenza della quale deve essere acquistata la licenza (codice 35569)_

–

–

–

Made in Italy.

Capacità camera: 65 litri_

—

Portata pompa di lavaggio: 100 l/mn_

—

Portata ventola: 18 m³/h, 30 W_

—

Consumo energia: 2,9 kW_

—

Serbatoio interno: 0,6 l_

—

Dimensioni - peso: 59,5x52xh 60 cm - 75 kg_

—

Norme: EN ISO 15883-1/2; EN 1717_

—

Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz