

SEGA PER GESSI HEBU GOLD II



SEGA PER GESSO HEBU GOLD II_

—
—
—

La nuova sega a oscillazione professionale taglia il gesso e le bende sintetiche in modo rapido, sicuro, silenzioso e preciso._

—

Motore efficiente con regolazione elettronica della velocità e azione graduale e delicata sui materiali._

—

Raffreddamento a circolazione del motore._

—

All'estremità del motore viene aspirata aria fredda per proteggere il sistema di alimentazione da resina, polvere e residui._

—

Realizzata con materiali di qualità._

—

—

—
Made in Germany.

220-240 V, 50-60 Hz_

—
Potenza: 250 W_

—
Velocità: 12.000 - 21.000 oscillazioni/min_

—
Lunghezza senza filo: 340 mm_

—
Peso con/senza cavo: 1,3/1,7 Kg_

—
Rumore: 68-82 dB_

—
Lunghezza filo: 4,5 m_

—
Codice IP: IP20