

BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE LED e allarme integrato - nero



Bastone innovativo con luce di sicurezza e allarme.

- luce a 4 LED bianca frontale ultraluminosa fino a 15 lumen, con posizioni regolabili
- flash d'avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen
- comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio
- sirena di allarme 100 dB
- altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm
- Funziona con 2 pile AAA, non incluse.
- Carico massimo: 110 kg
- Fornito con cinturino da polso

Il bastone da deambulazione con luce LED e allarme integrato è un ausilio innovativo progettato per garantire maggiore sicurezza e autonomia durante gli spostamenti quotidiani. Realizzato con struttura in alluminio leggera e resistente, offre un supporto stabile e affidabile per anziani e persone con difficoltà motorie.

Dotato di luce LED frontale ultraluminosa fino a 15 lumen con inclinazione regolabile, consente una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema di

segnalazione include inoltre una luce posteriore rossa e una sirena di allarme fino a 100 dB, utile per attirare l'attenzione in situazioni di emergenza o per aumentare la sicurezza durante l'utilizzo.

L'impugnatura ergonomica in ABS assicura comfort e presa sicura, mentre l'altezza regolabile in diverse posizioni permette di adattare il bastone alle esigenze dell'utente. Il dispositivo è alimentato a batterie AAA e risulta pratico e facile da utilizzare in ogni contesto, sia domestico che esterno.

Completo di cinturino da polso, questo bastone rappresenta una soluzione funzionale e moderna per migliorare la mobilità, unendo supporto fisico e sistemi di sicurezza integrati.

FAQ - Domande e Risposte

Il bastone è regolabile in altezza?

Sì, dispone di diverse regolazioni per adattarsi alla statura dell'utente.

La luce LED è orientabile?

Sì, la luce frontale può essere inclinata per migliorare la visibilità.

È presente un sistema di allarme?

Sì, integra una sirena fino a 100 dB per segnalazioni di emergenza.

Che tipo di alimentazione utilizza?

Funziona con batterie AAA (non incluse).

Qual è la portata massima?

Supporta un peso fino a circa 110 kg.

Bastone da deambulazione con luce LED regolabile e allarme 100 dB, leggero in alluminio, stabile e sicuro per anziani e mobilità assistita.