

SOLLEVATORE ELETTRICO - portata 200 kg



Sollevamento e abbassamento tramite motore a 24 V D.C. e pulsante.

Alimentazione a batteria tramite trasformatore con un pulsante d'emergenza per l'arresto immediato e il disinnesto del pistone verso l'alto/il basso.

Telaio in acciaio verniciato. Maniglia di spinta antitraumatica. 2 rotelle posteriori Ø 100 mm, con freno indipendente e due rotelle anteriori Ø 70 mm.

Fornito con imbragatura per tetraplegici (27754).

Produzione italiana.