

PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE WUNDER BABY 02-1 6-15 kg - Classe III



PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE WUNDER BABY02-1 6-15 kg - Classe III

Pesaneonati elettronica professionale in ABS bianco con indicatore digitale posizionato su colonna.

Funzioni: peso, tara, Milk Intake, blocco del peso, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.

La funzione Breast-Milk-Intake determina la quantità di latte assunta durante la poppata.

Superficie comoda e sicura grazie ai bordi ricurvi.

Display doppio facilmente leggibile.

Certificato MDR.

In dotazione: alimentatore, interfaccia RS232, livella, piedini regolabili e staffe di sicurezza.

Manuale: GB, IT, ES.

Su richiesta FR, DE.

Made in Italy.

Portata - precisione: 6-15 kg - 2/5 g

Display:

LCD 20mm peso con 5 cifre attive

LCD 12mm altezza e IMC

Superficie di pesatura: 560x290 mm

Altezza colonna: 460 mm

Dimensioni - peso: 560x450xh 460 mm - 4,8 kg

Alimentazione (inclusa): adattatore 12V - 2 A

Alimentazione (opzionale): batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline