

## UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW



### UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW

Umidificatore a ultrasuoni a vapore freddo, dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED

Fuoriuscita del vapore con regolazione della direzione (rotazione 360°) e della velocità (tramite manopola)

È possibile introdurre essenze balsamiche nel vano posteriore

Alimentazione: CA 110-240V / 50-60 Hz

Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h

Portata acqua: 2,8 l

Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m<sup>2</sup>

Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore

Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm - Peso: 1,4 kg