

TENS GIMA 9 con display



TENS GIMA 9 - 2 canali

TENS tascabile con 2 canali, 9 programmi e 9 intensità regolabili.

Attenua i dolori muscolari e stimola la circolazione sanguigna.

Frequenza: 2-80 Hz.

Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 4 elettrodi.

Dimensioni: 128 x 56 x 16 mm

Dimensioni LCD: 48 x 25,4 mm

Peso: 67 g

Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL.