

TIRALATTE MAMILAT



TIRALATTE MAMILAT - 230 V - 50 Hz

Facilmente trasportabile tra le corsie del reparto maternità, oppure a casa. In materiale plastico a elevato isolamento termico ed elettrico, conforme alle norme di sicurezza europee più recenti. Funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF. Regolatore di aspirazione. Fornito con 2 biberon in polycarbonato (150 cc e 250 cc), filtro antibatterico e idrofobico, serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.

Manuale in 5 lingue: IT, GB, ES, FR, DE

Made in Italy.

Regolatore intensità di aspirazione: max -0,33 bar (-248 mmHg)

Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - disponibile su richiesta 110 V - 60 Hz

Flusso massimo: 14 l/min

Consumo energia: 184 VA Rumorosità: 63 dB

Dimensioni: 235x190x165 mm Peso: 2,2 kg

Norme: CEI 62-5 (IEC601-1). Classe Protezione IP: IP21