

DOPPLER SONOTRAX PRO senza sonda



DOPPLER SONOTRAX PRO II

Display retroilluminato, registratore interno, batterie ricaricabili e ricarica batterie - senza sonda con borsa di trasporto.

Il Doppler Sonotrax Pro è un dispositivo professionale progettato per il monitoraggio del battito cardiaco fetale e delle rilevazioni vascolari tramite tecnologia Doppler ad ultrasuoni. Compatto, leggero e semplice da utilizzare, rappresenta una soluzione affidabile per studi medici, ambulatori, ginecologi e operatori sanitari.

Questo modello viene fornito senza sonda, permettendo di scegliere separatamente la frequenza più adatta alle specifiche esigenze cliniche. Il dispositivo è dotato di display LCD retroilluminato ad alta leggibilità, visualizzazione della frequenza cardiaca e registratore interno per una gestione pratica delle rilevazioni.

Il Doppler Sonotrax Pro integra batterie ricaricabili con caricabatterie incluso, garantendo elevata autonomia e praticità durante l'utilizzo quotidiano. La struttura ergonomica e il

design compatto facilitano il trasporto e l'impiego anche in mobilità.

Grazie alla modalità automatica e manuale di rilevazione, il dispositivo assicura precisione e semplicità operativa, risultando indicato sia per uso professionale che specialistico.

FAQ - Domande e Risposte

Il dispositivo include la sonda?

No, questa versione viene fornita senza sonda.

A cosa serve un Doppler fetale?

Serve per rilevare e monitorare il battito cardiaco fetale tramite ultrasuoni.

Il display è retroilluminato?

Sì, dispone di display LCD retroilluminato.

È portatile?

Sì, il dispositivo è compatto, leggero e facilmente trasportabile.

Le batterie sono ricaricabili?

Sì, include batterie ricaricabili e caricabatterie.

Doppler Sonotrax Pro senza sonda con display LCD retroilluminato, batterie ricaricabili e registratore interno per monitoraggio fetale professionale.

- Dimensioni: 32x85x138 mm
- Peso: 290 g (batteria inclusa)
- Intervallo battito fetale: 50-210 bpm
- Risoluzione: 1 bpm
- Accuratezza: ± 3 bpm
- Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)
- Modalità manuale e automatica
- Durata registrazione: 480s / 240s
- Auto spegnimento per risparmio energia
- Manuale: GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT