

## OCCHIALI NISTAGMO LED A BATTERIA - bianchi



### OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA E LED - bianchi

Con LED e la funzione interna che facilita l'individuazione delle oscillazioni entro un determinato periodo di tempo (30, 60, 90 secondi).

Questo modello permette di lavorare senza cavi e liberi dal condizionamento dell'alimentazione. Sono alimentati tramite 3 batterie C LR14/AM-2 1,5 Volt (non incluse) situate sopra la montatura. L'illuminazione è regolabile ruotando la rotellina.

Ideali per esami brevi

Illuminazione regolabile con interruttore

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR