

LAMPADA LED ALFA-FLEX - su carrello



Alfa-Flex LED - su carrello

Tre luci a LED con lenti coincidenti e schermo protettivo in policarbonato. Le tre luci indipendenti riducono le ombre e forniscono un'illuminazione cilindrica profonda con irradiazione termica estremamente ridotta. Ciascun LED integra un resistore per garantire la continuità del funzionamento della lampada anche nella rara eventualità di guasto di un LED.

Design

Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Comando a sfioramento

L'intensità luminosa è regolabile con il pulsante a sfioramento: un lieve tocco del comando consente di regolare l'intensità luminosa dal 4% al 100%.

Spine intercambiabili

Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).

Braccio flessibile

Il braccio flessibile facilita il posizionamento ed è rivestito da una guaina liscia bianca termoretraibile per migliore pulizia e disinfezione.

Kit batteria opzionale disponibile in 45 giorni (acquisto con lampada).

Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT.

Made in Italy.

Tipo di illuminazione: LED

Consumo (Watt): 8

Durata della lampadina (ore): > 60.000

Intensità luminosa a 50 cm (lux): 60.000

Intensità luminosa a 1 m (lux): 20.000

Temperatura di colore $\pm 5\%$ a 1 m (K): 4.500

Indice di resa cromatica (Ra)%: 94

Campo luminoso a 50 cm ($\emptyset$ mm): 150

Diametro esterno del riflettore (mm) 95

Colore: bianco

Norme: IEC 60601-1 EN 60601-1-2

Marchi: UE 2017/745 CE 93/42

Peso (kg): 5

Tensione di esercizio V: 100-240

Frequenza Hz: 50/60