

LAMPADA LED LUXIFLEX II 25.000 lux - su carrello



LUXIFLEX II su carrello - LED

Potente luce a LED con qualità ottica eccezionale. Il braccio flessibile, regolabile in altezza e molto preciso può essere regolato in qualsiasi posizione. Testa compatta e interruttore collocato sulla base della lampada. Classe II.

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT

Made in Spain.

Consumo (Watt) 8

Durata della lampadina (ore) 50.000

Intensità luminosa a 50 cm (lux) 25.000

Intensità luminosa a 1 m (lux) 9.000

Temperatura di colore $\pm 5\%$ a 1 m (K) 4.000°

Indice di resa cromatica (Ra)% > 80

Campo luminoso a 50 cm (Ø mm) 150

Diametro esterno del riflettore (mm) 65

Colore bianco

Norme EN 60601-1-2

Marchi UE 2017/745

Peso (kg) 5

Tensione di esercizio V 100/240

Frequenza Hz 50/60