

LAMPADA LED LUXIFLEX PLUS II 50.000 lux - su carrello



LUXIFLEX II PLUS su carrello - LED

Potente luce a LED con qualità ottica eccezionale. Il braccio flessibile, regolabile in altezza e molto preciso può essere regolato in qualsiasi posizione. Testa compatta e interruttore collocato sulla base della lampada. Classe II.

Led Plus II con IRC 97%

Plus II offre un indice di resa cromatica Ra elevato (97%) e una qualità eccezionale della luce bianca per una distinzione eccellente dei tessuti e la riproduzione naturale e precisa di tutti i colori visibili.

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT

Made in Spain.

Consumo (Watt) 12

Durata della lampadina (ore) 50.000

Intensità luminosa a 50 cm (lux) 50.000

Intensità luminosa a 1 m (lux) 17.000

Temperatura di colore $\pm 5\%$ a 1 m (K) 4.500°

Indice di resa cromatica (Ra)% 97

Campo luminoso a 50 cm (Ø mm) 150

Diametro esterno del riflettore (mm) 65

Colore bianco

Norme EN 60601-1-2

Marchi UE 2017/745

Peso (kg) 5

Tensione di esercizio V 100/240

Frequenza Hz 50/60