


LAMPADA SCIALITICA PENTALED 28 - a soffitto - doppia



PentaLED 28+28 - doppia plafoniera (per soffitti tra 2,66 e 3,56 m)

Soffitti >3,56 m necessitano 30788

- 120.000 Lux a 1 m
- luce diretta con 28 lenti LED
- scelta tra due colori: 4.500 o 5.000 K
- regolazione area luminosa

PENTALED è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design compatto, ultraleggero e maneggevole.

Disponibile in 5 versioni

(carrello, plafoniera, doppia plafoniera, carrello con gruppo batterie e a muro); le sue caratteristiche tecniche fanno di PENTALED uno strumento adatto per operazioni precise, utilizzo diagnostico, sale operatorie e piccoli interventi chirurgici.

Il gruppo batterie, con un'autonomia di 2 ore (Pentaled 12) o di 1,5 ore (Pentaled 28), è disponibile su richiesta anche nei modelli a muro e a soffitto.

Luce LED fredda

La luce fredda e brillante riproduce fedelmente i colori, garantendo una definizione eccellente dei dettagli.

Ergonomica

PENTALED può essere ruotata facilmente su 4 assi:

- la cupola ruota a 300°
- il braccio si muove verticalmente grazie ad un sistema di bilanciamento a molla
- il riflettore può essere ruotato sull'asse verticale e orizzontale.

Tutti i movimenti sono possibili grazie alla maniglia sterilizzabile.

Durata di 60.000 ore

L'alimentazione a basso consumo e la dispersione di calore tramite

la cupola di alluminio assicurano al LED una vita di 60.000 ore.

Regolazione intensità luce

Intensità luce regolabile attraverso comandi digitali.

Il cerchio illuminante ultrapiatto è dotato di schermo in policarbonato ultrasensibile che assicura la massima protezione contro gli urti accidentali.

La cupola può essere regolata grazie alla maniglia sterilizzabile.

Made in Italy.

Intensità luminosa a 1 m di distanza Lux 120,000

Temperatura di colore K° 4,500/5,000

LED n. 28

Durata media LED ore 60.000

Indice di Resa Cromatica (CRI) Ra 95

Diametro del campo illuminato Ø mm 135-270

Profondità d'illuminamento (L1+L2) a 60% cm 92

Energia totale irradiata Ec W/m2 456

Peso (plafoniera, mobile, a muro, doppia) kg 13-21-12-20

Alimentazione V/Hz 100-240V, 50-60Hz

Norme: IEC 60601-2-41, UE 2017/745, dispositivo medico Classe I