

## **FONENDO "WAN" - lira blu**



Fonendo WAN adulti - blu - latex free

Linea classica con padiglione in lega cromato, anello a vite in plastica, archetto con molla esterna, finiture in PVC in tinta con la lira con ghiera antibrivido. Prodotto con performance acustiche eccellenti.

Padiglione: Ø 45 mm. Campana: Ø 30 mm.

Lunghezza tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm.

Confezionato in scatola di cartone.

Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.