

## DEFIBRILLATORE MANUALE DEFIMONITOR XD con pacer



DefiMonitor XD manuale con pacer

Strumento professionale multifunzione di alta qualità, DefiMonitor XD combina un design compatto e affidabile, il massimo livello di sicurezza e un facile impiego.

ECG a 6 derivazioni con libera scelta delle derivazioni e visualizzazione sincrona di due curve sullo schermo.

Gamma di 8 defibrillatori manuali o manuali + AED con o senza SpO2 e pacer esterno.

Fornito con elettrodi adulti/pediatrici, elettrodi adesivi adulti monouso, un cavo di connessione, un cavo ECG, un cavo di alimentazione, 1 tubetto di gel, 1 rotolo di carta, batteria. Software standard: GB, FR, DE, IT, ES, KT, PT, RO, TR, CN.

Manuale: GB, IT (su richiesta DE, ES, PT, RU, UA).

Altri software disponibili su richiesta: CZ, FI, HU, NL, NO, PL, RU, SE, DK, GR, LT, JU, AE, BR, CN, IR, JP, TH, US.

Dimensioni: 33x29x16 cm Peso: 5,3 kg

Made in Germany.

## Defibrillazione

Impulso: bifasico, regolato da corrente

Energia (modalità automatica) 140-360 J

Livello energia (bifasica): 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 J

Tempi di carica: < 6 sec per 200 J

Cardioversione: attivazione manuale, marcatore QRS

ECG Derivazione: Einthoven I, II, III / Goldberger, aVR, aVF, aVL

Resistenza paziente: 23-200 Ohm Frequenza cardiaca: 30-300 per min

Pacer Pacemaker transtoracico Modalità: fissa, su richiesta, overdrive

Stampante termica Risoluzione: 200 dpi Avanzamento: 25 mm/s, 50 mm/s

Monitor TFT, LCD-Blue-mode 115x86 mm (diagonale 5,7"/144 mm) 320x240 pixel

Elettrodi Elettrodi adesivi, durata scaffale 3 anni

Lunghezza cavo connessione SavePads 3,5 m

Gestione dei dati Memoria estraibile 2 GB

Registrazione Dati/Voce fino a 35 h

Alimentazione Tensione 90-264 V, 50-60 Hz

Batteria Li-ION ricaricabile:

Capacità 2,5 Ah Tensione: 13,2 Vdc Scariche 160-200 J Monitoraggio 5,30 h Tempo di carica: 3,2 h

Linee guida per la rianimazione AHA/ERC

Norme IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Sicurezza elettrica degli strumenti elettrici medicali)

IEC60601-1-2:2001 (Compatibilità elettromagnetica) IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Sistemi elettrici

medicali programmabili) IEC60601-2-4:2002 (Defibrillatori) EN1789:2003 (Norma autoambulanze)

Tipo di protezione classe IP33